


WNMG 080408, Tipo: IC8150

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Classe articolo	26B

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	F3P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Tipo	IC8150
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura