

**Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Classe articolo	25P

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L'intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciatura per unità di tempo.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	50 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	107 mm
Ø Tagliente D_c	100 mm
Inserto adatto	SP.. 1806
Vite inserto	229703 (T25; 7,5 Nm)
Numero taglienti Z	6

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	75 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229703
-------------------	--------