

**Garant****XDLW 09T308 SR, HB7525, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212948 ST1400
GTIN	4045197581648
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,79 mm

Codice ISO Inserto: XDLW 09T308 SR

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	XDLW 09T308 SR
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,99 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1,15 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,79 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		