


**WNMG 080408, Tipo: IC6025**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Classe articolo	26B

**Descrizione**
**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	F3M
Tipo	IC6025

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura