

**WNMG 080404, Tipo: IC8150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	IC8150
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	M3P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Denominazione originale prodotto	WNMG 080404-M3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura