



WNMG 080408, Tipo: IC6025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	M3M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Tipo	IC6025
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-M3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura