



## Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Zeff: 48/2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Descrizione tecnica

Numero di inserti	4
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2
Ø Collare $d_1$	27 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Sporgenza totale $L_1$	58 mm
Ø Tagliente $D_c$	48 mm
Inserto adatto	XNMU130608
Larghezza scanalatura $a_p$	22 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm

Denominazione originale prodotto	ETS D48-22-W32-XN13
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------