

**Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Classe articolo	19D

Descrizione**Esecuzione:**

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Serie	HELI-SLOT
Ø Foro di attacco	32 mm
Lunghezza collare L_1	30,5 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Numero di inserti	12
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	45 mm

Ø Tagliente D_c	125 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \max}$	33 mm
Larghezza fessura a_p	16 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D125-16-32-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------