



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Numero di inserti	12
Ø Foro di attacco	40 mm
Serie	HELI-SLOT
Larghezza fessura a_p	16 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Ø Tagliente D_c	125 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	20 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D125-16-40-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------