



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Serie	HELI-SLOT
Numero di inserti	14
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	7
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	20 mm
Larghezza fessura a_p	16 mm
Ø Tagliente D_c	160 mm

Ø Foro di attacco	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \max}$	50,5 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D160-16-40-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------