



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, \varnothing DC / Zeff: 80/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

\varnothing Tagliente D_c	80 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \max}$	20 mm
Serie	HELI-SLOT
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	16 mm
Numero di inserti	10
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	5

Ø Foro di attacco	27 mm
Larghezza fessura a _p	12 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D080-12-27-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------