

**Garant****Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 6 mm, Ø D: 80mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218564 80
GTIN	4045197462473
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

**Ricambi:**

N. art. 219950 (**TX15; 2,2 Nm**).

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252**

**Dim. IP15.**

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl}$	50 mm
Inserto adatto	SNHX
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	20 mm

Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Lunghezza collare $L_1$	15 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Ø Collare $d_1$	40 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Numero di inserti	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1203
Set di viti per inserti	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti degli inserti 10 pz.	219950