

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 12 mm, Ø D: 100mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218567 100
GTIN	4045197530509
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219984 (**TX15; 2,2 Nm**).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP15**.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	27 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	24,2 mm
Ø Tagliente D_c	100 mm
Inserito adatto	SNHX

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	5
Ø Collare d_1	48 mm
Numero di inserti	10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1207
Set di viti per inserti	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219984
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2