



## Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Larghezza gola w / Raggio punta R: 2/0,2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273630 2/0,2
GTIN	7291075213546
Classe articolo	26A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. La prima scelta per ISO P. Avanzamenti da medi ad alti.

**Uso:**

Per troncatura e scanalatura.

**Per:**

Cartuccia n. art. 273610 – 273614.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,04 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,16 mm/gir,

Serie	TANGRIP-PL
Denominazione originale prodotto	TAG N2C IC5400
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	C
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC5400
Tipo di prodotto	Insero per troncatura