

**EFFBE****Supporto con regolazione dell'altezza LM, Portata massima: 3000kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086002 3000
GTIN	4045197349446
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica. Supporti in metallo ed elastomero, struttura compatta con sistema di livellamento integrato mediante una vite di regolazione centrale.

**Uso:**

Per l'installazione di macchine senza ancoraggio al suolo.

**Nota:**

Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi. Elementi a molla pneumatica disponibili nello shop online al n. art. 086003 Dim. SLM1 – SLM12.

**Descrizione tecnica**

Portata massima fresatrici	1500 kg
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni)	20 mm

Ø Filettatura G	M16×1,5
Lunghezza vite S	100 mm
Portata massima	3000 kg
Ø D	160 mm
Carico massimo statico consentito	4000 daN
Portata massima presse	2000 kg
Portata massima rettificatrici in piano e torni	1000 kg
Altezza H	35 mm
Tipo di prodotto	Supporto antivibrazioni