

**Garant**

**Fresa a spianare a 45° TwinCut passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 250/10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213410 250/10
GTIN	4045197662866
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

A partire da Ø 160 mm per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Uso:**

Con inserti a 8 taglienti bilaterali (ON. U) o inserti a 4 taglienti (SN. U).

**Ricambi:**

Piastrina di appoggio n. articolo 219897 utilizzabile per entrambi i tipi di inserto.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252**

**Dim. 15IP.**

Dotazione mista non prevista di ON. U e SN. U consentito.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	60 mm
Vite di serraggio per sottopiacchetta	219899

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per inserti SN.U	63 mm
Inserto adatto	SN.U
Inserto adatto	ON.U
Ø Esterno massimo $D_{\text{max}}$ per inserti ON.U	261,8 mm
Set di viti per inserti	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Ø Tagliente $D_c$	250 mm
Ø Esterno massimo $D_{\text{max}}$ per inserti SN.U	265,2 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per inserti ON.U	61,3 mm
Sottopiacchetta	219897
Numero taglienti Z	10
Serie	TwinCut
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219898
Sottopiacchetta	219897
Vite di serraggio	219899
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8