

Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	XNMU090408
Ø Tagliente D _C	31,7 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Sporgenza totale L_1	45 mm
Larghezza scanalatura ap	13,8 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	2
Lunghezza complessiva L _{compl.}	110 mm
Numero di inserti	4
Ø Collare d₁	16 mm



Ø Codolo D₅ h6	32 mm
Denominazione originale prodotto	ETS D32-14-W32-XN09
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Accessori

Set di viti per inserti5 pezzi Modello 3 229695 3