



## Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, $\varnothing$ DC / $\varnothing$ DSh6: 31,7/32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	XNMU090408
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	31,7 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Sporgenza totale $L_1$	45 mm
Larghezza scanalatura $a_p$	13,8 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Numero di inserti	4
$\varnothing$ Collare $d_1$	16 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	32 mm
Denominazione originale prodotto	ETS D32-14-W32-XN09
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------