



## Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25Smm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Ø Tagliente $D_c$	31,7 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Larghezza scanalatura $a_p$	13,8 mm
Sporgenza totale $L_1$	41 mm
Ø Collare $d_1$	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	105 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2
Numero di inserti	4

Inserto adatto	XNMU090408
Denominazione originale prodotto	ETS D32-14-W25-XN09
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------