



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	50 mm
Inserto adatto	LOMU..
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo inserti	15
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	15 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229714
-------------------	--------