



Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 227718 31,7/16 |
| GTIN | 7291075438925 |
| Classe articolo | 19D |

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Larghezza scanalatura a_p | 9,9 mm |
| Numero di inserti | 4 |
| Inserto adatto | XNMU090408 |
| Ø Tagliente D_c | 31,7 mm |
| Ø Codolo D_s h6 | 16 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 85 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 35 mm |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado |
| Numero taglienti effettivi Z_{eff} | 2 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ø Collare d ₁ | 15,5 mm |
| Denominazione originale prodotto | ETS D32-10-W16-XN09 |
| Esecuzione del codolo | codolo Weldon |
| Tipo di prodotto | Frese per scanalature |

Accessori

| | |
|---|----------|
| Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3 | 229695 3 |
|---|----------|