



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	120 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Tipo inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Inserto adatto	LOMU..
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229713