

**Fresa per spallamenti a 90° MFVN, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z:  
80/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	8 mm
Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Inserto adatto	WNMU 0806..
Sporgenza totale $L_1$	30 mm
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------