

Garant**OFEW 050405 TR, HB7520, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213324 ST1400
GTIN	4045197454959
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inseri estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,14 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,14 mm
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	OFEW 050405 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		