



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 40/3Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	40 mm
Inserto adatto	LOMU..
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	150 mm
Sporgenza totale L_1	50 mm
Tipo inserti	15
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	15 mm
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229714