

**Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
63/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	22 mm
Inserto adatto	WNMU 0806..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Sottoplacchetta	229751
Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	8 mm

Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
Sottoplacchetta	229751