



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 28/3Lmm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 225200 28/3L |
| GTIN | 4960664648177 |
| Classe articolo | 250 |

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Tipo inserti | 10 |
| Sporgenza totale L ₁ | 29 mm |
| Profondità di taglio massima a _{p max} | 10 mm |
| Inserto adatto | LOMU.. |
| Lunghezza complessiva L _{compl.} | 120 mm |
| Ø Tagliente D _c | 28 mm |
| Ø Codolo D _s h6 | 25 mm |
| Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Esecuzione del codolo | codolo cilindrico |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti |
| Utilizzo fresa | Plunging |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Accessori

| | |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 229713 |
|-------------------|--------|