

Garant

Fresa a spianare a 45° TwinCut passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 160/7mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213410 160/7
GTIN	4045197605474
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

A partire da Ø 160 mm per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Con inserti a 8 taglienti bilaterali (ON. U) o inserti a 4 taglienti (SN. U).

Ricambi:

Piastrina di appoggio n. articolo 219897 utilizzabile per entrambi i tipi di inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252**

Dim. 15IP.

Dotazione mista non prevista di ON. U e SN. U consentito.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per sottopiacchetta	219899
Inserto adatto	SN.U

Inserto adatto	ON.U
Ø Esterno massimo D_{max} per inserti ON.U	171,8 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ per inserti SN.U	63 mm
Ø Tagliente D_c	160 mm
Ø Esterno massimo D_{max} per inserti SN.U	175,2 mm
Set di viti per inserti	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Ø Foro di attacco	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ per inserti ON.U	61,3 mm
Sottopiacchetta	219897
Numero taglienti Z	7
Serie	TwinCut
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Sottopiacchetta	219897
Set di viti per inserti 10 pezzi	219898
Vite di serraggio	219899
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP