

**Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
160/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività. Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	8 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Inserto adatto	WNMU 0806..
Ø Foro di attacco	40 mm
Ø Tagliente $D_c$	160 mm

Numero taglienti Z	10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------