



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	LOMU..
Sporgenza totale $L_1$	30 mm
Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Tipo inserti	10
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio

229713