



Inserti per taglio HELIGRIP, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 6/0,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273407 6/0,5
GTIN	7291075028829
Classe articolo	26C

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766 – 273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,5 mm
Larghezza gola w	6 mm
Avanzamento f con scanalatura	0,13 - 0,23 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Avanzamento f con tornitura	0,22 - 0,36 mm/gir,

INSL	19 mm
Avanzamento f con tornitura in piano	0,15 - 0,4 mm/gir,
Avanzamento f con troncatura assiale	0,12 - 0,28 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	GRIP 6005Y IC808
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	Y
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 200 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura