



## Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3/0,3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274222 3/0,3
GTIN	7291075326161
Classe articolo	26A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274202 – 274205.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,3 mm
Larghezza gola w	3 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,15 mm/gir,
Serie	TANGGRIP

Denominazione originale prodotto	TNF 3P-IQ IC808
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 150 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura