



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Tipo inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Inserto adatto	LOMU..
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------