



## Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 6/0,4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274226 6/0,4
GTIN	7291075439113
Classe articolo	26A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

**Uso:**

Per la troncatura assiale.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274202 – 274205.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,4 mm
Larghezza gola w	6 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,16 mm/gir,
Serie	TANGGRIP

Denominazione originale prodotto	TNF 6GN-IQ IC808
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GN
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 150 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura