

**Garant****Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 17mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 17
GTIN	4045197552518
Classe articolo	210

## Descrizione

**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Nota:**

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø  $d_{min}$ . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

## Descrizione tecnica

Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Minimo $d_{min}$	6 mm
Ø Svasatura D	17 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Sporgenza totale $L_1$	32 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	94 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

---

**Accessori**

Vite di serraggio Modello 1

219795 1

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm

211750 1,2