



## Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Classe articolo	26K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la troncatura di barre e materiali duri nonché per le applicazioni più difficili. Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. Avanzamento medio-alto.

#### Per:

Portautensili n. art. 273576 – 273577.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,03 mm
Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,04 - 0,14 mm/gir,
Tolleranza raggio di curvatura R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Denominazione originale prodotto	PMN D32-2C02 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	C
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura