



Inserti per taglio PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/24mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Classe articolo	26K

Descrizione

Esecuzione:

Formatruccioli positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

Per:

Portautensili n. art. 273924 – 273925.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,1 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Tolleranza larghezza gola w	0,02 mm

Profondità cave t_{max}	5 mm
BW	4 mm
Tolleranza raggio di curvatura R	0,02 mm
Misura inserto $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 24N150J010 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	J
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura