

Garant
Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 17,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 17,5
GTIN	4045197552525
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min} . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	40 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Ø Svasatura D	17,5 mm
Ø Minimo d_{min}	6,5 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	96 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm

211750 1,2

Vite di serraggio Modello 1

219795 1