



## Fresa per spallamenti a 90° MFWN, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 50/3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	8 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Inserto adatto	WNMU 0806..
Sporgenza totale $L_1$	30 mm
Ø Codolo $D_s\ h6$	32 mm
Ø Tagliente $D_c$	50 mm
Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------