

Garant
Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 18mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 18
GTIN	4045197552532
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

 Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min} . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Per viti DIN a testa cilindrica	M10
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Sporgenza totale L_1	41 mm
Ø Svasatura D	18 mm
Ø Minimo d_{min}	7 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	97 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Angolo di svasatura	180 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Vite di serraggio Modello 1	219795 1