

Inserti per taglio PENTACUT 17 N-P sinistro, IC1008, Larghezza gola w / misura inserto: 0,5/17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Classe articolo	26K

Descrizione

Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.

Per troncatura e scanalatura. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950 - 273951.

Nota

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	0,5 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,04 mm/gir,
Profondità cave t _{max}	2 mm
CUTDIA	4 mm
Misura inserto ∅ d	17 mm



Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 17N050P000LS IC1008
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	НМ
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	Р
Velocità di taglio v _c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1008
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura