

Garant**Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 28mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 28
GTIN	4045197552631
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min} . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura D	28 mm
Ø Minimo d_{min}	11 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Sporgenza totale L_1	55 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260150
Lunghezza complessiva L_{compl}	130 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0

Vite di serraggio

219844

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP