


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7630, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Classe articolo	21A

Descrizione
Esecuzione:

Bilaterale con 2x4 taglienti.

Raccomandazioni:
Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.
Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$
Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	INOX
Spessore inserto E	7 mm
Codice ISO Inserto	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		