



## Inserti per taglio PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/34mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273937 1,5/34
GTIN	7291075326505
Classe articolo	26K

### Descrizione

**Esecuzione:**

Formatruccioli positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

**Uso:**

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

**Per:**

Portautensili n. art. 273924 – 273925.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,2 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,02 mm
Profondità cave $t_{max}$	8,5 mm

Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Tolleranza raggio di curvatura R	0,02 mm
Misura inserto $\varnothing$ d	34 mm
Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 34N150J015 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	J
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura