

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Modello: ST900**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Classe articolo	21A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Bilaterale con 2×8 taglienti.

**Raccomandazioni:**
**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.**
**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 profondità di taglio massima  $a_{p \max}$ : 3 mm

Modello: ST900

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,3 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	ST900
Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB7520

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		