

**Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 3/32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Classe articolo	26K

**Descrizione****Esecuzione:**

Per la troncatura di barre e materiali duri nonché per le applicazioni più difficili. Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. Avanzamento medio-alto.

**Per:**

Portautensili n. art. 273576 – 273577.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,06 - 0,22 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,03 mm
Tolleranza raggio di curvatura R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA
Denominazione originale prodotto	PMN D32-3C02 IC908

Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	C
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Insero per troncatura