



## Barra alesatrice MINCUT, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Classe articolo	26l

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

#### Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

#### Per:

Inserti n. art. 270422 – 270429.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_5$	12 mm
Serie	MINCUT
Lunghezza complessiva L	102,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	7,4 mm
Misura inserto	8 mm
Lunghezza della testina $l_2$	12,5 mm
Ampiezza radiale $f_2$	5,5 mm
Ampiezza funzionale $f_1$	1,4 mm
Ø di raffreddamento $d_5$	5 mm
Raggio R	3,8 mm
Denominazione originale prodotto	MIFHR 12C-8

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice