


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Modello: UNI


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2x4 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$
 profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 6 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	6 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		