



Inserti per taglio MINCUT MIFR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 3/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Misura inserto \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Avanzamento f con troncatura assiale	0,03 - 0,05 mm/gir,
Avanzamento f con tornitura in piano	0,03 - 0,04 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min

Tipo di prodotto

Mini inserto