

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, Modello: GG


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213437 GG
GTIN	4045197662880
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 3 mm

Modello: GG

Avanzamento f_z per dente: 0,3 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,3 mm
Modello	GG
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER

Tipo	HB7730
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		